

**SAI-T-5-M12/M12 B-COD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Y-kontakt, M12, Signalflerfaldigare
Art.nr.	<a href="#">1057940000</a>
Typ	SAI-T-5-M12/M12 B-COD
GTIN (EAN)	4032248798001
Förp.	1 items

## SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 33.19 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

## Anslutningsdata

Grupputgång – kontaktdon	M12 hane	Individuell utgång 1 – kontaktdon	M12 hane
Individuell utgång 2 – kontaktdon	M12 hona	Anslutningsvridmoment	M12: 0,8 - 1,2 Nm

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	5	Kodering	B-kodad
Kontaktyta	förgylld	Kapslingsmaterial	TPU
Kontaktmaterial	CuZn	Nominell spänning	60 V
Märkström	4 A	Skyddsklass	IP67
Nedsmutningsgrad	3	Skärmanslutning	Ja
Material låsring	CuZn, förnicklad	Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C

## Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-101

## Allmänna data

Antal poler	5	Kodering	B-kodad
Anslutningsgånga	M12	Kontaktyta	förgylld
Kapslingsmaterial	TPU	Kontaktmaterial	CuZn
Nominell spänning	60 V	Märkström	4 A
Skyddsklass	IP67	Nedsmutningsgrad	3
Anslutning 1	M12	Anslutning 2	Skruv
Skärmanslutning	Ja	Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C
Ledarytterdiameter	-		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

**Koppling**

