

SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Y-kontakt, M12, Signalflerfaldigare
Art.nr.	1057940000
Typ	SAI-T-5-M12/M12 B-COD
GTIN (EAN)	4032248798001
Förp.	1 items

SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

33.19 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Anslutningsdata

Grupputgång – kontaktdon

M12 hane

Individuell utgång 1 – kontaktdon

M12 hane

Individuell utgång 2 – kontaktdon

M12 hona

Anslutningsvridmoment

M12: 0,8 - 1,2 Nm

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler

5

Kodering

B-kodad

Kontaktyta

förgylld

Kapslingsmaterial

TPU

Kontaktmaterial

CuZn

Nominell spänning

60 V

Märkström

4 A

Skyddsklass

IP67

Nedsmutningsgrad

3

Skärmanslutning

Ja

Material låsring

CuZn, förnicklad

Temperaturområde kapsling

-30...+90 °C

Normer

Kontaktdon Norm

IEC 61076-2-101

Allmänna data

Antal poler

5

Kodering

B-kodad

Anslutningsgånga

M12

Kontaktyta

förgylld

Kapslingsmaterial

TPU

Kontaktmaterial

CuZn

Nominell spänning

60 V

Märkström

4 A

Skyddsklass

IP67

Nedsmutningsgrad

3

Anslutning 1

M12

Anslutning 2

Skruv

Skärmanslutning

Ja

Temperaturområde kapsling

-30...+90 °C

Ledarytterdiameter

-

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 14.0

27-44-01-06

ECLASS 15.0

27-44-01-06

Koppling

