

IE-PH-V14M-FO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Tom kapsling
Art.nr.	1058100000
Typ	IE-PH-V14M-FO
GTIN (EAN)	4032248799213
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Djup	72.45 mm	Byggdjup (tum)	2.8524 inch
Höjd	26.8 mm	Bygghöjd (tum)	1.0551 inch
Bredd	22.3 mm	Byggbredd (tum)	0.878 inch
Nettovikt	56.33 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55


Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	-------------------------	------------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Profilritning



LWL-SC

FO-insatser SC för stickkontakter var. 1 / 4 / 14



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-SCRJ-SM	Utförande
Art.nr.	1067390000	insats SC, Kontaktinsats SCRJ, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248820863	
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PI-SCRJ-MM	Utförande
Art.nr.	1067380000	insats SC, Stickkontakt SCRJ, Multimode
GTIN (EAN)	4032248821129	
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PI-SCRJ-POF	Utförande
Art.nr.	1067410000	insats SC, Kontaktinsats SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Förp.	10 ST	

Dammskyddskåpor

För att skydda era apparater mot damm och smuts.



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V14P	Utförande
Art.nr.	1058280000	Stickproppskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248799374	
Förp.	10 ST	

Tillbehör

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1857440000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	