

IE-BSS-V14M-LCD-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14
(PROFINET) i metall, inkl. LC-insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fläns LWL, IP67, Variant 14 normfläns LC Duplex-koppling, Singlemode
Art.nr.	1058150000
Typ	IE-BSS-V14M-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248799268
Förp.	10 items

IE-BSS-V14M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	33 mm	Byggdjup (tum)	1.2992 inch
Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1.6535 inch
Bredd	22.2 mm	Byggbredd (tum)	0.874 inch
Nettovikt	2.35 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Artikelbeskrivning	Variant 14 normfläns LC Duplex-koppling	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Monteringstyp	2 skruvar
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	500
Fibertyp	Singlemode	Dämpning	≤ 0,5 dB
Anslutning 1	LC Duplex	Anslutning 2	LC Duplex
Återflödesdämpning	≥ 40 dB		

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-20
-----------------	--

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Montageurtag



Dammskyddskåpor

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V14P	Utförande	
Art.nr.	1058310000	Flänskåpa-skyddslock	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Förp.	10 ST		