


IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14
(PROFINET) i metall, inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fläns RJ45, IP67, Variant 14 Metall, Koppling RJ45 - RJ45, Centrallåsningfläns med RJ45-Adapter, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	1058250000
Typ	IE-BSC-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248799350
Förp.	10 items

IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Nettovikt	73.53 g
-----------	---------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	RJ45
Artikelbeskrivning	Variant 14 Metall, Koppling RJ45 - RJ45, Centrallåsningssläns med RJ45-Adapter	Tätningmaterial	NBR
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Kontaktyta	Guld över nickel	Manteldiameter, min.	5 mm
Manteldiameter, max.	10 mm	Monteringstyp	Centralförskruvning
Avskärmning	360°; heltäckande kapsling	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	--------------------------------------------	------------------------	---------

Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
---------------------------------	----------------	-----------------------------------	----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Montageurtag



IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V14P	Utförande	
Art.nr.	1058310000	Flänskåpa-skyddslock	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Förp.	10 ST		