

IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14
(PROFINET) i metall, inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fläns RJ45, IP67, Variant 14 Metall, RJ45 IDC-modul, Centrallåsningssläns med RJ45-Adapter, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	1058270000
Typ	IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248799367
Förp.	10 items

IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Nettovikt	80.5 g
-----------	--------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	IDC
Artikelbeskrivning	Variant 14 Metall, RJ45 IDC-modul, Centrallåsningssläns med RJ45-Adapter	Koppling	TIA-568A
Tätningmaterial	NBR	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Isoleringsdiameter, max.	1.6 mm	Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktyta	Guld över nickel	Anslutningsdiameter, entrådig	0.4...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 24...AWG 22	Anslutningsdiameter, fintrådig	0.48...0.76 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 26...AWG 22	Manteldiameter, min.	5 mm
Manteldiameter, max.	10 mm	Monteringstyp	Centralförskruvning
Avskärmning	360°; heltäckande kapsling	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	---	------------------------	---------


Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	överensstämmer med IEEE 802.3bt		

Tekniska datawww.weidmueller.com**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Montageurtag



IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V14P	Utförande	
Art.nr.	1058310000	Flänskåpa-skyddslock	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Förp.	10 ST		