

CB-R 250/7,5 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Lossnings- och återanvändningsbara buntband för tillfällig buntning och när öppnings-/stängningsfunktion krävs.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Buntband, 7,5 x 250 mm, Polyamid 66, 220 N
Art.nr.	1059230000
Typ	CB-R 250/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248806171
Förp.	3500 items

CB-R 250/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	2 mm	Byggdjup (tum)	0.0787 inch
Höjd	250 mm	Bygghöjd (tum)	9.8425 inch
Bredd	7.5 mm	Byggbredd (tum)	0.2953 inch
Nettovikt	2.59 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...85 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Installationsmaterial

UV-beständig	Nej	Kan öppnas igen	Ja
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Kabeldiameter max.	70 mm	Grundläggande material	Polyamid 66
Draghållfasthet	220 N	Bunt diameter, max.	65 mm
Draghållfasthet (pund-kraft)	49 lbf	Bunt diameter, min.	3 mm

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Antal fickförpackningar i kartong (styck): 35
 Antal föremål i fickförpackning (styck): 100
 En leveransenhet motsvarar ett kartongantal, och endast multiplar av leveransenheten kan beställas.

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Ritningar

Ritning

