

**CB-R 350/7,5 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Lossnings- och återanvändningsbara buntband för tillfällig buntning och när öppnings-/stängningsfunktion krävs.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Buntband, 7,5 x 350 mm, Polyamid 66, 220 N
Art.nr.	<a href="#">1059250000</a>
Typ	CB-R 350/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248806195
Förp.	4000 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	2 mm	Byggdjup (tum)	0.0787 inch
Höjd	350 mm	Bygghöjd (tum)	13.7795 inch
Bredd	7.5 mm	Byggbredd (tum)	0.2953 inch
Nettovikt	3.98 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...85 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Installationsmaterial

UV-beständig	Nej	Kan öppnas igen	Ja
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Kabeldiameter max.	100 mm	Grundläggande material	Polyamid 66
Draghållfasthet	220 N	Bunt diameter, max.	100 mm
Draghållfasthet (pund-kraft)	49 lbf	Bunt diameter, min.	3.5 mm

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Antal fickförpackningar i kartong (styck): 40 Antal föremål i fickförpackning (styck): 100 En leveransenhet motsvarar ett kartongantal, och endast multiplar av leveransenheten kan beställas.
--------------------	--

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Ritningar**

**Ritning**

