

Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, silvergrå, 135 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 16.00, Isolerad: Nej, Bredd: 24.6 mm
Art.nr.	1060100000
Typ	WQB-PEN 35
GTIN (EAN)	4008190089870
Förp.	10 items

WQB-PEN 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	2 mm	Byggdjup (tum)	0.0787 inch
Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0.8661 inch
Bredd	24.6 mm	Byggbredd (tum)	0.9685 inch
Nettovikt	12 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler 2 Monteringsanvisning Direktmontage

Märkdata

Märkström 135 A

Materialdata

Grundläggande material Koppar förtennad Färgkod silvergrå

Mått

Delning i mm (P) 16.00 mm

Systemparametrar

Utförande Överkoppling

Ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad Monteringsanvisning Direktmontage
explosionstestat utförande Nej Monteringstyp skruvad

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03