

**HDC KIT HE-P 24.131 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



HDC-kit är standardiserade byggsatser för att skapa ett komplett kontaktdon.

HDC-kit består i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och chassikäpa samt kabelförskruvning.

Weidmüller erbjuder ett sortiment med gängse kontaktdonskombinationer, med M- eller PG-gänga för kabelförskruvningen.

Anslutningsteknologin Push In är en direktanslutningsteknik. Den förbehandlade ledaren kan anslutas direkt i ledarslutningen utan ytterligare hjälpmedel.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontaktdon, Kit, HE, Installationsstorlek: 8, Poler: 24, PUSH IN, 500 V, 16 A, Aluminiumpressgjutgods, M 32
Art.nr.	<a href="#">1061700000</a>
Typ	HDC KIT HE-P 24.131 M
GTIN (EAN)	4032248816392
Förp.	1 items

## HDC KIT HE-P 24.131 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt

813.4 g

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur

-40 °C ... 100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Allmänna data

Yta	Pulverlack	Skyddsklass	IP65
Serie	HE		

## Utförande

Storlek på kabelinföringar	M 32	Antal kabelgång uppe	0
Antal kabelgång på sidan	0	Anslutningstyp	PUSH IN
Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen	Installationsstorlek	8
Tätning	NBR	BG	8

## Allmänna uppgifter

Antal poler	24	Anslutningstyp PE	Skruvanslutning
Installationsstorlek	8	Kabelförskruvning	M 32
Grundläggande material	Aluminiumpressgjutgods	Serie	HE
Märkspänning (DIN EN 61984)	500 V	Märkström (DIN EN 61984)	16 A
BG	8		

## Utförande

Anslutningstyp	PUSH IN	Installationsstorlek	8
Ledardiameter, max.	4 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Yta	Pulverlack	Grundläggande material	Aluminiumpressgjutgods
BG	8		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**HDC KIT HE-P 24.131 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tillbehör**

**HDC COS**

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC COS 16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1431000000</a>	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190052706	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC COS 24	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1430900000</a>	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190077228	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC COS 32	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1430800000</a>	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190176181	
Förp.	1 ST	

**SPB**

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



**Allmänna beställningsdata**

Typ	SPB-M 3	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1203600000</a>	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Låsbult
GTIN (EAN)	4008190120047	
Förp.	100 ST	