


HDC KIT HE-P 06.11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



HDC-kit är standardiserade byggsatser för att skapa ett komplett kontaktdon.

HDC-kit består i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och chassikäpa samt kabelförskruvning.

Weidmüller erbjuder ett sortiment med gängse kontaktdonskombinationer, med M- eller PG-gänga för kabelförskruvningen.

Anslutningsteknologin Push In är en direktanslutningsteknik. Den förbehandlade ledaren kan anslutas direkt i ledarslutningen utan ytterligare hjälpmedel.

Allmänna beställningsdata

Utförande	RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontaktdon, Kit, HE, Installationsstorlek: 3, Poler: 6, PUSH IN, 500 V, 24 A, Aluminiumpressgjutgods, PG 16
Art.nr.	1061710000
Typ	HDC KIT HE-P 06.11
GTIN (EAN)	4032248816453
Förp.	1 items

HDC KIT HE-P 06.11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

363.44 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur

-40 °C ... 100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Allmänna data

Yta

Pulverlack

Skyddsklass

IP65

Serie

HE

Utförande

Storlek på kabelinföringar

PG 16

Antal kabelingång uppe

1

Antal kabelingång på sidan

0

Anslutningstyp

PUSH IN

Utförande låssystem

Längsbygel på underdelen

Installationsstorlek

3

Tätning

NBR

Färg (RAL)

RAL 7035

BG

3

Allmänna uppgifter

Antal poler

6

Anslutningstyp PE

Skruvanslutning

Installationsstorlek

3

Kabelförskruvning

PG 16

Grundläggande material

Aluminiumpressgjutgods

Serie

HE

Märkspänning (DIN EN 61984)

500 V

Märkström (DIN EN 61984)

24 A

BG

3

Utförande

Anslutningstyp

PUSH IN

Installationsstorlek

3

Ledardiameter, max.

4 mm²

Ledardiameter, min.

0.5 mm²

Yta

Pulverlack

Grundläggande material

Aluminiumpressgjutgods

BG

3

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC KIT HE-P 06.11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

HDC COS

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC COS 16	Utförande
Art.nr.	1431000000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190052706	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC COS 24	Utförande
Art.nr.	1430900000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190077228	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC COS 32	Utförande
Art.nr.	1430800000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190176181	
Förp.	1 ST	

SPB

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



Allmänna beställningsdata

Typ	SPB-M 3	Utförande
Art.nr.	1203600000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Låsbult
GTIN (EAN)	4008190120047	
Förp.	100 ST	