

HDC KIT HE-P 24.130**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kit är standardiserade byggsatser för att skapa ett komplett kontaktdon.

HDC-kit består i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och chassikäpa samt kabelförskruvning.

Weidmüller erbjuder ett sortiment med gängse kontaktdonskombinationer, med M- eller PG-gänga för kabelförskruvningen.

Anslutningsteknologin Push In är en direktanslutningsteknik. Den förbehandlade ledaren kan anslutas direkt i ledarslutningen utan ytterligare hjälpmedel.

Allmänna beställningsdata

Utförande	RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontaktdon, Kit, HE, Installationsstorlek: 8, Poler: 24, PUSH IN, 500 V, 16 A, Aluminiumpressgjutgods, PG 21
Art.nr.	1061780000
Typ	HDC KIT HE-P 24.130
GTIN (EAN)	4032248816484
Förp.	1 items

HDC KIT HE-P 24.130

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 710.16 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Allmänna data

Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Yta	Pulverlack
Skyddsklass	IP65	Serie	HE
EMC-kapslingar	Nej	Material låselement	Rostfritt stål

Utförande

Storlek på kabelinföringar	PG 21	Antal kabelingång uppe	0
Antal kabelingång på sidan	0	Anslutningstyp	PUSH IN
Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen	Installationsstorlek	8
Tätning	NBR	BG	8

Allmänna uppgifter

Antal poler	24	Anslutningstyp PE	Skruvanslutning
Installationsstorlek	8	Kabelförskruvning	PG 21
Grundläggande material	Aluminiumpressgjutgods	Serie	HE
Märkspänning (DIN EN 61984)	500 V	Märkström (DIN EN 61984)	16 A
BG	8		

Utförande

Anslutningstyp	PUSH IN	Installationsstorlek	8
Ledardiameter, max.	4 mm ²	Ledardiameter, min.	0.5 mm ²
Yta	Pulverlack	Grundläggande material	Aluminiumpressgjutgods
BG	8		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC KIT HE-P 24.130

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

HDC COS

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC COS 16	Utförande
Art.nr.	1431000000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190052706	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC COS 24	Utförande
Art.nr.	1430900000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190077228	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC COS 32	Utförande
Art.nr.	1430800000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190176181	
Förp.	1 ST	

SPB

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



Allmänna beställningsdata

Typ	SPB-M 3	Utförande
Art.nr.	1203600000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Låsbult
GTIN (EAN)	4008190120047	
Förp.	100 ST	