

HDC KIT HE-P 24.131**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kit är standardiserade byggsatser för att skapa ett komplett kontaktdon.

HDC-kit består i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och chassikäpa samt kabelförskruvning.

Weidmüller erbjuder ett sortiment med gängse kontaktdonskombinationer, med M- eller PG-gänga för kabelförskruvningen.

Anslutningsteknologin Push In är en direktanslutningsteknik. Den förbehandlade ledaren kan anslutas direkt i ledarslutningen utan ytterligare hjälpmedel.

Allmänna beställningsdata

Utförande	RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontaktdon, Kit, HE, Installationsstorlek: 8, Poler: 24, PUSH IN, 500 V, 16 A, Aluminiumpressgjutgods, PG 21
Art.nr.	1061800000
Typ	HDC KIT HE-P 24.131
GTIN (EAN)	4032248816460
Förp.	1 items

HDC KIT HE-P 24.131

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 709.28 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Allmänna data

Yta	Pulverlack	Skyddsklass	IP65
Serie	HE		

Utförande

Storlek på kabelinföringar	PG 21	Antal kabelgång uppe	0
Antal kabelgång på sidan	0	Anslutningstyp	PUSH IN
Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen	Installationsstorlek	8
Tätning	NBR	BG	8

Allmänna uppgifter

Antal poler	24	Anslutningstyp PE	Skruvanslutning
Installationsstorlek	8	Kabelförskruvning	PG 21
Grundläggande material	Aluminiumpressgjutgods	Serie	HE
Märkspänning (DIN EN 61984)	500 V	Märkström (DIN EN 61984)	16 A
BG	8		

Utförande

Anslutningstyp	PUSH IN	Installationsstorlek	8
Ledardiameter, max.	4 mm ²	Ledardiameter, min.	0.5 mm ²
Yta	Pulverlack	Grundläggande material	Aluminiumpressgjutgods
BG	8		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC KIT HE-P 24.131

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

HDC COS

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



Allmänna beställningsdata

Typ	HDC COS 16	Utförande
Art.nr.	1431000000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190052706	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC COS 24	Utförande
Art.nr.	1430900000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190077228	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC COS 32	Utförande
Art.nr.	1430800000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190176181	
Förp.	1 ST	

SPB

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



Allmänna beställningsdata

Typ	SPB-M 3	Utförande
Art.nr.	1203600000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Låsbult
GTIN (EAN)	4008190120047	
Förp.	100 ST	