

**IE-OP-V01P-1S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Anslutningsdosa, utförande för stickkontakt bajonett var. 1 enligt IEC 61076-3-106 i plast

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Wall-mounted junction box, IP67, Variant 1 to IEC 61076-3-106
Art.nr.	<a href="#">1061830000</a>
Typ	IE-OP-V01P-1S
GTIN (EAN)	4032248811182
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	114 mm	Byggdjup (tum)	4.4882 inch
Höjd	65.2 mm	Bygghöjd (tum)	2.5669 inch
Bredd	41.8 mm	Byggbredd (tum)	1.6457 inch
Nettovikt	72 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	svart
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0	Monteringstyp	Floor-mounted, för friliggande anslutningar, Vägghöjning
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750

## Allmänna standarder


Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1
-----------------	------------------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

**Ritningar**

**Profilritning**



## IE-OP-V01P-1S


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## RJ45



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagåtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Förp.	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Förp.	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Förp.	10 ST	

## Sets - RJ45

Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var.1 (EtherNet/IP) RJ45 insats i plast inkl. RJ45 insats



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1012490000</a>	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 1 plast, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720132	(ISO/IEC 11801 2010)
Förp.	10 ST	