


IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14
(PROFINET) i metall, inkl. SC-insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fläns LWL, IP67, Variant 14 centrallåsning, SCRJ Duplex-koppling, Singlemode
Art.nr.	1062600000
Typ	IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C
GTIN (EAN)	4032248813315
Förp.	10 items

IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Djup	36.15 mm	Byggdjup (tum)	1.4232 inch
Höjd	39.6 mm	Bygghöjd (tum)	1.5591 inch
Bredd	39.6 mm	Byggbredd (tum)	1.5591 inch
Nettovikt	55.81 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allmänna data

Artikelbeskrivning	Variant 14 centrallåsning, SCRJ Duplex-koppling	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	500	Fibertyp	Singlemode
Dämpning	≤ 0,5 dB	Anslutning 1	SCRJ
Anslutning 2	SCRJ	Återflödesdämpning	≥ 40 dB

Allmänna standarder

Kontaktndon Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
------------------	------------------------------------------	------------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Montageurtag



Dammskyddskåpor

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V14P	Utförande
Art.nr.	1058310000	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248799404	
Förp.	10 ST	