

**IE-BSC-V14M-LCD-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14  
(PROFINET) i metall, inkl. LC-insats

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fläns LWL, IP67, Variant 14 centrallåsning, LC Duplex-koppling, Singlemode
Art.nr.	<a href="#">1062620000</a>
Typ	IE-BSC-V14M-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248813339
Förp.	10 items

## IE-BSC-V14M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	33 mm	Byggdjup (tum)	1.2992 inch
Höjd	39.6 mm	Bygghöjd (tum)	1.5591 inch
Bredd	39.6 mm	Byggbredd (tum)	1.5591 inch
Nettovikt	4.66 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Allmänna data

Artikelbeskrivning	Variant 14 centrallåsning, LC Duplex-koppling	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	500	Fibertyp	Singlemode
Dämpning	≤ 0,5 dB	Anslutning 1	LC Duplex
Anslutning 2	LC Duplex	Återflödesdämpning	≥ 40 dB

## Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-20
-----------------	--

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

**Montageurtag**



**Dammskyddskåpor**

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-BP-V14P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1058310000</a>	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248799404	
Förp.	10 ST	