

**KISC M2.5X4.5 WTR2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Infästningsskruv (plint), 2,50 mm, Stål, Djup: 3,8 mm, Bredd: 4,5 mm, Höjd: 4,5 mm
Art.nr.	<a href="#">1062700000</a>
Typ	KISC M2.5X4.5 WTR2.5
GTIN (EAN)	4008 190078454
Förp.	100 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2026-12-31T00:00:00+01:00

## KISC M2.5X4.5 WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	3.8 mm	Byggdjup (tum)	0.1496 inch
Höjd	4.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.1772 inch
Bredd	4.5 mm	Byggbredd (tum)	0.1772 inch
Nettovikt	0.27 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage Yta övriga

## Materialdata

Grundläggande material Stål Yta övriga  
Färgkod Silver

## Mått

Gängmått metriskt, ytter 2.50 mm

## Systemparametrar

Utförande för genomgående strömskena

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	skruvad

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		