

Produktillustration

WQV 70/3 106360



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, silvergrå, 232 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 27.00, Isolerad: Nej, Bredd: 10 mm
Art.nr.	106360000
Typ	WQV 70/95/3
GTIN (EAN)	4008190187514
Förp.	5 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	61.6 mm	Byggdjup (tum)	2.4252 inch
Höjd	54 mm	Bygghöjd (tum)	2.126 inch
Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0.3937 inch
Nettovikt	159.8 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler 3

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Åtdragningsmoment, max. 3 Nm

Märkdata

Märkspänning 400 V Märkström 232 A

Materialdata

Grundläggande material Koppar förtennad Färgkod silvergrå

Mått

Delning i mm (P) 27.00 mm

Systemparametrar

Utförande för plintar

Ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad explosionstestat utförande Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Tillbehör**Kap- och utstansningsverktyg till överkopplingar**

- för överkopplingar i Weidmüllers Z-serie
- för överkopplingar WQV 2,5 till WQV 35
- för överkopplingsfönster i plint WSI 6

Allmänna beställningsdata

Typ	WAW 1 NEUTRAL	Utförande
Art.nr.	9004500000	Övriga verktyg
GTIN (EAN)	4008190053925	
Förp.	1 ST	