

**KISC M6X16-Z3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	SAK-serien, Montageskruv, Stål
Art.nr.	<a href="#">1063700000</a>
Typ	KISC M6X16-Z3
GTIN (EAN)	4008190120887
Förp.	20 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2027-04-30T00:00:00+02:00

## KISC M6X16-Z3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	20 mm	Byggdjup (tum)	0.7874 inch
Höjd	4.8 mm	Bygghöjd (tum)	0.189 inch
Bredd	4.8 mm	Byggbredd (tum)	0.189 inch
Nettovikt	6.1 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage Yta övriga

## Materialdata

Grundläggande material Stål Yta övriga  
Färgkod grå

## Mått

Gängmått metriskt, ytter 6.00 mm

## Systemparametrar

Utförande för genomgående strömskena

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad Monteringsanvisning Direktmontage  
explosionstestat utförande Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848  
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90  
ECLASS 15.0 27-25-03-90