

KISC M6X16-Z3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--------------------------------|
| Utförande | SAK-serien, Montageskruv, Stål |
| Art.nr. | 1063700000 |
| Typ | KISC M6X16-Z3 |
| GTIN (EAN) | 4008190120887 |
| Förp. | 20 items |

KISC M6X16-Z3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 20 mm | Byggdjup (tum) | 0.7874 inch |
| Höjd | 4.8 mm | Bygghöjd (tum) | 0.189 inch |
| Bredd | 4.8 mm | Byggbredd (tum) | 0.189 inch |
| Nettovikt | 6.1 g | | |

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage Yta övriga

Materialdata

Grundläggande material Stål Yta övriga
Färgkod grå

Mått

Gängmått metriskt, ytter 6.00 mm

Systemparametrar

Utförande för genomgående strömskena

Ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad Monteringsanvisning Direktmontage
explosionstestat utförande Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90