


## Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

### Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, gul, 41 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 16.00, Isolerad: Ja, Bredd: 13 mm
Art.nr.	<a href="#">1064100000</a>
Typ	WQV 35-2.5
GTIN (EAN)	4008190142285
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	41.5 mm	Byggdjup (tum)	1.6339 inch
Höjd	21 mm	Bygghöjd (tum)	0.8268 inch
Bredd	13 mm	Byggbredd (tum)	0.5118 inch
Nettovikt	10.72 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-60 °C...85 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler	3	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	---	---------------------	---------------

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Åtdragningsmoment, max.	0.8 Nm	Åtdragningsmoment, min.	0.4 Nm
-------------------------	--------	-------------------------	--------

## Märkdata

Märkspänning	400 V	Märkström	41 A
--------------	-------	-----------	------

## Materialdata

Grundläggande material	PA 66	Färgkod	gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

## Mått

Delning i mm (P)	16.00 mm
------------------	----------

## Systemparametrar

Utförande	för plintar
-----------	-------------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		