


**Produktillustration**

106446 WAH 35



Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplings-skåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Bultplintar, Täckhuv, beige, 26 mm
Art.nr.	<a href="#">1064460000</a>
Typ	WAH 35
GTIN (EAN)	4008190176587
Förp.	20 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	22.6 mm	Byggdjup (tum)	0.8898 inch
Höjd	63.5 mm	Bygghöjd (tum)	2.5 inch
Bredd	26 mm	Byggbredd (tum)	1.0236 inch
Nettovikt	4.92 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Materialdata

Grundläggande material	Polyamid 66	Färgkod	beige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

## Mått

Delning i mm (P)	27.00 mm
------------------	----------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	ihakad	explosionstestat utförande	Nej
-------------	--------	----------------------------	-----

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**WAH 35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****Skydd mot kontakt**

Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplingskåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	WAP WFF35	Utförande
Art.nr.	<a href="#">106970000</a>	Bultplintar, Täckplatta, mörkbeige, 2 mm
GTIN (EAN)	4008190104023	
Förp.	20 ST	