

## Produktillustration



Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplings-skåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

### Allmänna beställningsdata

Utförande	Bultplintar, Täckhuv, ljusgrön, 31 mm
Art.nr.	<a href="#">1064550000</a>
Typ	WAH 70 GN
GTIN (EAN)	4008190176976
Förp.	20 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	29.9 mm	Byggdjup (tum)	1.1772 inch
Höjd	85 mm	Bygghöjd (tum)	3.3464 inch
Bredd	31 mm	Byggbredd (tum)	1.2205 inch
Nettovikt	8.37 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

## Materialdata

Grundläggande material	Polyamid 66	Färgkod	ljusgrön
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

## Mått

Delning i mm (P)	32.00 mm
------------------	----------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	ihakningsbar	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		