


WAH 70 BE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplings-skåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|------------------------------------|
| Utförande | Bultplintar, Täckhuv, beige, 31 mm |
| Art.nr. | 1064560000 |
| Typ | WAH 70 BE |
| GTIN (EAN) | 4008190174736 |
| Förp. | 20 items |

WAH 70 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 29.9 mm | Byggdjup (tum) | 1.1772 inch |
| Höjd | 85 mm | Bygghöjd (tum) | 3.3464 inch |
| Bredd | 31 mm | Byggbredd (tum) | 1.2205 inch |
| Nettovikt | 8.6 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 100 °C |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|-------|
| Grundläggande material | Polyamid 66 | Färgkod | beige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | | |

Mått

| | | | |
|------------------|----------|------------------------|-------|
| Delning i mm (P) | 32.00 mm | Utskjutande mått TS 35 | 19 mm |
|------------------|----------|------------------------|-------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Montagesätt | ihakningsbar | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |