

WAH 70 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplings-skåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Bultplintar, Täckhuv, blå, 31 mm
Art.nr.	1064580000
Typ	WAH 70 BL
GTIN (EAN)	4008190107475
Förp.	20 items

WAH 70 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	29.9 mm	Byggdjup (tum)	1.1772 inch
Höjd	85 mm	Bygghöjd (tum)	3.3464 inch
Bredd	31 mm	Byggbredd (tum)	1.2205 inch
Nettovikt	8.37 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Materialdata

Grundläggande material	Polyamid 66	Färgkod	blå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Mått

Delning i mm (P)	32.00 mm	Utskjutande mått TS 35	19 mm
------------------	----------	------------------------	-------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	ihakningsbar	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		