

Produktillustration



Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplings-skåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Bultplintar, Täckhuv, blå, 41 mm
Art.nr.	1064680000
Typ	WAH 120 BL
GTIN (EAN)	4008 19006393 1
Förp.	20 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	34.5 mm	Byggdjup (tum)	1.3583 inch
Höjd	110.25 mm	Bygghöjd (tum)	4.3405 inch
Bredd	41 mm	Byggbredd (tum)	1.6142 inch
Nettovikt	14.85 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Materialdata

Grundläggande material	Polyamid 66	Färgkod	blå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Mått

Delning i mm (P)	42.00 mm
------------------	----------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	ihakningsbar	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

WAH 120 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Skydd mot kontakt

Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplingskåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

Allmänna beställningsdata

Typ	WAP WFF120	Utförande
Art.nr.	1073000000	Bultplintar, Täckplatta, mörkbeige, 2 mm
GTIN (EAN)	4008190475260	
Förp.	20 ST	