

**WQL 2 WFF70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Bultplintar, Överkoppling, Antal poler: 2 |
| Art.nr.    | <a href="#">1065000000</a>                |
| Typ        | WQL 2 WFF70                               |
| GTIN (EAN) | 4008 1901 13933                           |
| Förp.      | 5 items                                   |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 3 mm    | Byggdjup (tum)  | 0.1181 inch |
| Höjd      | 57 mm   | Bygghöjd (tum)  | 2.2441 inch |
| Bredd     | 20 mm   | Byggbredd (tum) | 0.7874 inch |
| Nettovikt | 26.14 g |                 |             |

## Temperaturer

|                 |                |                      |               |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|             |   |                     |               |
|-------------|---|---------------------|---------------|
| Antal poler | 2 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|---|---------------------|---------------|

## Märkdata

|           |       |
|-----------|-------|
| Märkström | 192 A |
|-----------|-------|

## Materialdata

|                        |               |         |     |
|------------------------|---------------|---------|-----|
| Grundläggande material | Koppar - zink | Färgkod | grå |
|------------------------|---------------|---------|-----|

## Mått

|                  |          |
|------------------|----------|
| Delning i mm (P) | 32.00 mm |
|------------------|----------|

## Ytterligare tekniska data

|                            |         |                     |               |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt                | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej     |                     |               |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |