

**WZAD120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Med den extra anslutningen kan möjliggöra en separat spänning. Detta kan till exempel användas för nödströmsförsörjningen före huvudströmbrytaren eller helt enkelt som en extra anslutning inom applikationen.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Extraanslutning (plint), Antal anslutningar: 1
Art.nr.	<a href="#">1066100000</a>
Typ	WZAD120
GTIN (EAN)	4008190017019
Förp.	10 items

## WZAD120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	10 mm	Byggdjup (tum)	0.3937 inch
Höjd	44.41 mm	Bygghöjd (tum)	1.7484 inch
Bredd	24 mm	Byggbredd (tum)	0.9449 inch
Nettovikt	7.45 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...75 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Antal anslutningar	1	Anslutningsområde, max.	6 mm <sup>2</sup>
Anslutningsområde, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## Materialdata

Grundläggande material	Koppar förtennad	Färgkod	silvergrå
------------------------	------------------	---------	-----------

## Systemparametrar

Utförande	Extraanslutning	Antal våningar	1
Antal klämställena per våning	1		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		