

**Produktillustration**

Med den extra anslutningen kan möjliggöra en separat spänning. Detta kan till exempel användas för nödströmsförsörjningen före huvudströmbrytaren eller helt enkelt som en extra anslutning inom applikationen.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Extraanslutning (plint)
Art.nr.	<a href="#">1066500000</a>
Typ	WZAF 300
GTIN (EAN)	4008190157579
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	10 mm	Byggdjup (tum)	0.3937 inch
Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1.5748 inch
Bredd	40 mm	Byggbredd (tum)	1.5748 inch
Nettovikt	15.15 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
---------------------	-------------------------------

## Märkdata

Märkström	32 A
-----------	------

## Materialdata

Grundläggande material	Koppar förtennad	Färgkod	silvergrå
------------------------	------------------	---------	-----------

## Mått

Delning i mm (P)	27.00 mm
------------------	----------

## Systemparametrar

Utförande	Extraanslutning
-----------	-----------------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	ihakad	Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		