

Produktillustration

Med den extra anslutningen kan möjliggöra en separat spänning. Detta kan till exempel användas för nödströmsförsörjningen före huvudströmbrytaren eller helt enkelt som en extra anslutning inom applikationen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Extraanslutning (plint)
Art.nr.	1066500000
Typ	WZAF 300
GTIN (EAN)	4008190157579
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	10 mm	Byggdjup (tum)	0.3937 inch
Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1.5748 inch
Bredd	40 mm	Byggbredd (tum)	1.5748 inch
Nettovikt	15.15 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
---------------------	-------------------------------

Märkdata

Märkström	32 A
-----------	------

Materialdata

Grundläggande material	Koppar förtennad	Färgkod	silvergrå
------------------------	------------------	---------	-----------

Mått

Delning i mm (P)	27.00 mm
------------------	----------

Systemparametrar

Utförande	Extraanslutning
-----------	-----------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	ihakad	Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		