


**AP VSSC6 LB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ändplattor (AP) för produktserierna VSSC i ljusblått och svart

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	VSSC, Ändplatta
Art.nr.	<a href="#">1067230000</a>
Typ	AP VSSC6 LB
GTIN (EAN)	4032248999866
Förp.	50 items

## AP VSSC6 LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	81 mm	Byggdjup (tum)	3.189 inch
Höjd	88.5 mm	Bygghöjd (tum)	3.4842 inch
Bredd	1.5 mm	Byggbredd (tum)	0.0591 inch
Nettovikt	5.8 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...80 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Fuktighet	5...96 %		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Utförande	Ändplatta	Byggform	övrigt
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	ljusblå
Skyddsklass	IP20		

## Allmänna data

Skyddsklass	IP20	Färgkod	ljusblå
-------------	------	---------	---------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		