


**AP VSSC4 LB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ändplattor (AP) för produktserierna VSSC i ljusblått och svart

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	VSSC, Ändplatta
Art.nr.	<a href="#">1067240000</a>
Typ	AP VSSC4 LB
GTIN (EAN)	4032248999873
Förp.	50 items

## AP VSSC4 LB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	58.5 mm	Byggdjup (tum)	2.3031 inch
Höjd	76 mm	Bygghöjd (tum)	2.9921 inch
Bredd	1.5 mm	Byggbredd (tum)	0.0591 inch
Nettovikt	3.71 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...80 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Fuktighet	5...96 %		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Utförande	Ändplatta	Byggform	övrigt
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	ljusblå

## Allmänna data

Färgkod	ljusblå
---------	---------

## Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
----------------	-----------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		