


IE-PI-SCRJ-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FO-insatser SC för stickkontakter var.1 / 4 / 14

Allmänna beställningsdata

Utförande	insats SC, Kontaktinsats SCRJ, Multimode
Art.nr.	1067380000
Typ	IE-PI-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4032248821129
Förp.	10 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-04-08T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UL)	E477798

Mått och vikter

Djup	56 mm	Byggdjup (tum)	2.2047 inch
Höjd	10.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.4134 inch
Bredd	13.2 mm	Byggbredd (tum)	0.5197 inch
Nettovikt	20.4 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Allmänna data


Artikelbeskrivning	Kontaktinsats SCRJ, Multimode	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, PA	Skyddsklass	IP67 med kapsling
Stickcykler	1000	Sammansättning	Stickkontakter och flänsinsatser lämpliga till kapsling Variant 1, 4 och 14
Fibertyp	Multimode	Dämpning	≤ 0,4 dB
Anslutning 1	SCRJ	Anslutning 2	Crimp
Återflödesdämpning	≥ 30 dB	Material ändhylsa	Zirconia

Allmänna standarder

Kontaktidon Norm	IEC 61754-24	Certifikat nr. (UL)	E477798
------------------	--------------	---------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Ritningar**Profilritning**

IE-PI-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Crimp-Set



Crimp-Set

Allmänna beställningsdata

Typ	TOOL SET IE-POF	Utförande
Art.nr.	1208930000	Pressverktyg: HTX-IE-POF, Avisoleringsverktyg: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
Förp.	1 ST	

... för fiberoptisk kabel med polyeroptiska fibrer (POF)



Press- och avmantlingsverktyg för bearbetning av ljusledarkontakter till de polymera optiska fibrerna (POF)

Allmänna beställningsdata

Typ	HTX-IE-POF	Utförande
Art.nr.	1208870000	Crimpverktyg
GTIN (EAN)	4032248990269	
Förp.	1 ST	

... för fiberoptiska kontaktdon SC, ST och LC



GOF

- För glasfiber SC/ST, IP20- och IP67-kontakter
- För glasfiber LC och IP 67-kontakter POF
- För polyeroptiska fibrer SC/ST, IP20- och IP67-kontakter
- För optofibrer, Profinet och Mobilkabel SC/ST och IP67-kontakter

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CT-SC-GOF	Utförande
Art.nr.	9205320000	Crimpverktyg, Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4032248725458	
Förp.	1 ST	

Tillbehör

Typ	IE-CT-SC-GOF-P	Utförande
Art.nr.	9205350000	Crimpverktyg, Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4032248725489	
Förp.	1 ST	