


**WEW 32/1 LCP/NA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmärkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Ändstöd, ljusgrå, TS 32, V-0, Wemid, Bredd: 12.2 mm, 130 °C |
| Art.nr.    | <a href="#">1067660000</a>                                  |
| Typ        | WEW 32/1 LCP/NA   |
| GTIN (EAN) | 4008190072353   |
| Förp.      | 50 items  |

## WEW 32/1 LCP/NA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 67 mm   | Byggdjup (tum)  | 2.6378 inch |
| Höjd      | 56 mm   | Bygghöjd (tum)  | 2.2047 inch |
| Bredd     | 12.2 mm | Byggbredd (tum) | 0.4803 inch |
| Nettovikt | 32.1 g  |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |               |                                 |        |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| Omgivningstemperatur            | -5 °C...40 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C        |                                 |        |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                             |                                |                 |  |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus  | Kompatibel utan undantag       |                 |  |
| REACH SVHC                  | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |                 |  |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind               | 0.273 kg CO2eq. |  |

## Allmänt

Montageskena obestyckad TS 32

## Materialdata

|                                |       |         |         |
|--------------------------------|-------|---------|---------|
| Grundläggande material         | Wemid | Färgkod | ljusgrå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |         |         |

## Systemparametrar

Montageskena obestyckad TS 32


## Ytterligare tekniska data

Monteringstyp TS 32 Låser skruvbar

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001041    | ETIM 9.0    | EC001041    |
| ETIM 10.0   | EC001041    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 |             |             |

## ZGB Svängbart gruppskylthållare



ZGB 15 är en ledad gruppskylthållare. Skylthållaren kan hålla dekafix 5, WS 12/5 plintmärkning eller instickskylten ESO 15.

ZGB 30 är en ledad gruppskylthållare. Skylthållaren kan hålla dekafix 5, WS 12/5 plintmärkning eller instickskylten ESO 7.

Instickskyltar och skyddsremсор finns under tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ZGB 15                     | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1636530000</a> | Plintmärkningar, Plintmärkning, 15 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190297053              | Weidmueller, vit  |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZGB 30                     | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1611930000</a> | Plintmärkningar, Plintmärkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190002251              | Weidmueller, vit  |
| Förp.      | 20 ST                      |   |