

Produktillustration



Ledningsdragnings för ström- och spänningstransformator
Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändplatta för plintar, mörkbeige, Höjd: 65 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nej
Art.nr.	1068300000
Typ	WAP WTL6/1
GTIN (EAN)	4008 190088330
Förp.	20 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	34.5 mm	Byggdjup (tum)	1.3583 inch
Höjd	65 mm	Bygghöjd (tum)	2.5591 inch
Bredd	1.5 mm	Byggbredd (tum)	0.0591 inch
Nettovikt	3.79 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...75 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0,033 kg CO2 eq.	

Allmänt

Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
---------------------	-------------------------------

Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Utförande	Ändplatta
-----------	-----------

Ytterligare tekniska data

rastbar	Nej	Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
---------	-----	---------------------	-------------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		