

**WTW WTL6/1 DB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ledningsdragnig för ström- och spänningstransformator  
Våra frångskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sektionsplatta (plint), mörkbeige, Höjd: 65 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, Wemid
Art.nr.	<a href="#">1068400000</a>
Typ	WTW WTL6/1 DB
GTIN (EAN)	4008190091996
Förp.	20 items

## WTW WTL6/1 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	44.5 mm	Byggdjup (tum)	1.752 inch
Höjd	65 mm	Bygghöjd (tum)	2.5591 inch
Bredd	1.5 mm	Byggbredd (tum)	0.0591 inch
Nettovikt	5.13 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...75 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler	1	Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
-------------	---	---------------------	-------------------------------

## Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

## Systemparametrar

Utförande	Sektionsplatta
-----------	----------------

## Ytterligare tekniska data

rastbar	Nej	Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
---------	-----	---------------------	-------------------------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		