


WSH 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Skenhållare, PA 66 GF 30
Art.nr.	1068700000
Typ	WSH 1
GTIN (EAN)	4008190118389
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	57 mm	Byggdjup (tum)	2.2441 inch
Höjd	110 mm	Bygghöjd (tum)	4.3307 inch
Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0.315 inch
Nettovikt	26.18 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Drifttemperatur	-50 °C...65 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	1	Monteringsanvisning	Direktmontage
Montageskena obestyckad	TS 35		

Materialdata

Grundläggande material	PA 66 GF 30	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB		

Mått

Delning i mm (P)	8.00 mm	Montagesats	66 mm
------------------	---------	-------------	-------

Systemparametrar

Utförande	till montageskenor	Montageskena obestyckad	TS 35
-----------	--------------------	-------------------------	-------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	skruvad

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

Samlingsskenor



Med våra bussstänger i olika material och associerade tillbehör kan du ansluta kablar i minsta montageytan. Beroende på applikationen kan potentialer samlas in, distribueras eller avskiljas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	Utförande
Art.nr.	0259800000	Samlingsskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 3 mm, Mässing
GTIN (EAN)	4008190049300	
Förp.	1 M	
Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Utförande
Art.nr.	0348900000	Samlingsskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 3 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190024802	
Förp.	25 M	
Typ	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Utförande
Art.nr.	0438000000	Samlingsskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 3 mm, Stål
GTIN (EAN)	4008190080938	
Förp.	25 M	