


IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Koppling, utförande FreeCon för stickkontakt PushPull var. 14 enligt IEC 61076-3-117 i metall med hybrid 10 pol. Insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Anslutningsdosa, FreeCon, Hybrid, Koppling, IP 65
Art.nr.	1068840000
Typ	IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823932
Förp.	1 items

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Djup	142 mm	Byggdjup (tum)	5.5905 inch
Höjd	52 mm	Bygghöjd (tum)	2.0472 inch
Bredd	41 mm	Byggbredd (tum)	1.6142 inch
Nettovikt	652.82 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...75 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature			

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	Silver
Kapslingsmaterial	Aluminiumprofil, Kåpa: pressgjutet zink, målad	Monteringstyp	Skrummontering
Skyddsklass	IP 65		

Allmänna standarder

Kontakt don Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
------------------	-------------------------	------------------------	---------


Tekniska data hybridkopplingar

Kontaktyta (hybridkoppling)	Guld över nickel	Kontaktcykler (hybridkoppling)	500
Kapslingsmaterial (hybridkoppling)	Zinkpressgjutning (fläns), PA 66	Skärmning (hybridkoppling)	360° skärmkontaktering
Material tätning, (hybridkoppling)	NBR	Märkspänning (DIN EN 61984) (hybridkoppling)	24 V
Kontaktmaterial (hybridkoppling)	Kopparlegering	Kontaktmotstånd (hybridkoppling)	≤ 10 mΩ
Skyddsklass (hybridkoppling)	IP65	Poltal	10
Märkström (hybridkontakt)	3 A per kontakt		

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Profilritning




Bottom view

Profilritning




Bottom view with mounting feet

Profilritning



Front view

Profilritning



Side view

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Tillbehör**Dammskyddskåpor**

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V14P	Utförande
Art.nr.	1058310000	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248799404	
Förp.	10 ST	

Sets - hybrid

PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14 (PROFINET) i metall, inkl. hybridinsats

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P	Utförande
Art.nr.	1072910000	Kontaktdon Hybrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Förp.	10 ST	