



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Flänškåpa-skyddslock
Art.nr.	1068930000
Typ	IE-BP-VAPP
GTIN (EAN)	4032248823093
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	19.5 mm	Byggdjup (tum)	0.7677 inch
Nettovikt	9.68 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	svart
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0	Monteringstyp	Endast för inomhusbruk
Skyddsklass	IP54		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

