

**TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktillustration**

Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden. Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad, Bredd: 2000 mm, Höjd: 35 mm, Djup: 15 mm |
| Art.nr.    | <a href="#">1071680000</a>                                                                                  |
| Typ        | TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4032248884636                                                                                               |
| Förp.      | 20 M                                                                                                        |

## TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 15 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.5906 inch |
| Höjd      | 35 mm   | Bygghöjd (tum)  | 1.378 inch  |
| Bredd     | 2000 mm | Byggbredd (tum) | 78.74 inch  |
| Nettovikt | 590 g   |                 |             |

## Temperaturer

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|----------------------|---------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt



|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Montageskena

|                                                               |                                    |         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| Monteringsanvisning                                           | Direktmontage                      |         |
| Normer                                                        | Enligt DIN EN 60715                |         |
| Yta                                                           | galvanisk förzinkad och passiverad |         |
| Grundläggande material                                        | Stål                               |         |
| Längd på montageskena                                         | min.                               | 0 mm    |
|                                                               | nominell                           | 2000 mm |
|                                                               | max.                               | 2000 mm |
| Slitslängd                                                    | 25.00 mm                           |         |
| Slitsavstånd                                                  | 11.00 mm                           |         |
| Kortvarigt strömmotstånd per sekund motsvarande IEC 60947-7-2 | 6 kA                               |         |
| Slitsbredd                                                    | 5.20 mm                            |         |
| Hålad montageskena                                            | Ja                                 |         |
| Slitsbredd                                                    |                                    |         |
| Kortslutningssäkerheten motsvarar E-Cu ledare                 | 50.00 mm <sup>2</sup>              |         |
| Hålavstånd mitten                                             | 36 mm                              |         |
| Slitsavstånd                                                  |                                    |         |
| Slitslängd                                                    |                                    |         |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

**Ritningar****Produktillustration**

**TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****Montagehållare**

Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ        | FKSC M5X8 D9/SW2.5         | Utförande                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">0295900000</a> | SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190133337              |                                                 |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                 |