

Produktillustration



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmärkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, gul, 24 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 4 mm
Art.nr.	1071700000
Typ	Q 4 WDL2.5S
GTIN (EAN)	4008190424916
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	9.5 mm	Byggdjup (tum)	0.374 inch
Höjd	22.3 mm	Bygghöjd (tum)	0.878 inch
Bredd	4 mm	Byggbredd (tum)	0.1575 inch
Nettovikt	3.2 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	4	Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
-------------	---	---------------------	-------------------------------

Märkdata

Märkspänning	400 V	Märkström	24 A
--------------	-------	-----------	------

Materialdata

Grundläggande material	Koppar förtennad	Färgkod	gul
------------------------	------------------	---------	-----

Mått

Delning i mm (P)	6.10 mm
------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	för plintar
-----------	-------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		