

Q 10 WDL2.5S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, gul, 24 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 4 mm
Art.nr.	1071800000
Typ	Q 10 WDL2.5S
GTIN (EAN)	4008190424893
Förp.	20 items

Q 10 WDL2.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	9.5 mm	Byggdjup (tum)	0.374 inch
Höjd	58.9 mm	Bygghöjd (tum)	2.3189 inch
Bredd	4 mm	Byggbredd (tum)	0.1575 inch
Nettovikt	7.7 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	10	Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
-------------	----	---------------------	-------------------------------

Märkdata

Märkström 24 A

Materialdata

Grundläggande material	Koppar förtennad	Färgkod	gul
------------------------	------------------	---------	-----

Mått

Delning i mm (P) 6.10 mm

Systemparametrar

Utförande för plintar

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		