

Q 10 WDL2.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



För att säkerställa en permanent fixering på montageske-
nan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller änd-
vinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och
skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märknings-
möjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att
förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, gul, 24 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 4 mm
Art.nr.	1071800000
Typ	Q 10 WDL2.5S
GTIN (EAN)	4008190424893
Förp.	20 items

Q 10 WDL2.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	9.5 mm	Byggdjup (tum)	0.374 inch
Höjd	58.9 mm	Bygghöjd (tum)	2.3189 inch
Bredd	4 mm	Byggbredd (tum)	0.1575 inch
Nettovikt	7.7 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler 10 Monteringsanvisning Genomföring, Direktmontage

Märkdata

Märkström 24 A

Materialdata

Grundläggande material Koppar förtennad Färgkod gul

Mått

Delning i mm (P) 6.10 mm

Systemparametrar

Utförande för plintar

Ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad Monteringsanvisning Genomföring, Direktmontage
explosionstestat utförande Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03