


WBB ZA WDK2.5/BL5.08**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Sektionsplatta (plint), orange, Höjd: 58 mm, Bredd: 5 mm, V-2, PA 66 |
| Art.nr. | 1072760000 |
| Typ | WBB ZA WDK2.5/BL5.08 |
| GTIN (EAN) | 4008190470548 |
| Förp. | 10 items |

WBB ZA WDK2.5/BL5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 45.2 mm | Byggdjup (tum) | 1.7795 inch |
| Höjd | 58 mm | Bygghöjd (tum) | 2.2835 inch |
| Bredd | 5 mm | Byggbredd (tum) | 0.1968 inch |
| Nettovikt | 7.48 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -50 °C...55 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 100 °C |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052 |

Allmänt

| | |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|--------|
| Grundläggande material | PA 66 | Färgkod | orange |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | | |

Systemparametrar

| | |
|-----------|-----------------------|
| Utförande | Änd- och mellanplatta |
|-----------|-----------------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|---------|-----|---------------------|---------------|
| rastbar | Nej | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------|-----|---------------------|---------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |