

**IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14  
(PROFINET) i metall, inkl. hybridinsats

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fläns Hybrid, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Art.nr.	<a href="#">1072900000</a>
Typ	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
Förp.	10 items

## IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

## Mått och vikter

Nettovikt	55.47 g
-----------	---------

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)	AWG 20	Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG)	AWG 27
Avskärmning	360°; heltäckande kapsling	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Ledardiameter, fintrådig, max.	0.75 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådig, min.	0.08 mm <sup>2</sup>	Manteldiameter, max.	10 mm
Manteldiameter, min.	5 mm	Monteringstyp	2 skruvar
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	500
Anslutning 1	Hybrid (Q10)	Anslutning 2	Crimp

## Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	--	------------------------	---------

## Elektriska egenskaper

Genomgångsmotstånd (6)	<10 mΩ	Märkström	3 A per kontakt
------------------------	--------	-----------	-----------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Montageurtag



## IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Hybrid

Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1135160000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
Förp.	300 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Förp.	300 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1068970000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
Förp.	300 ST	

## Crimping tools



Pressverktyg för kontakter till Weidmüller RSV och DSTV-HD-System

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

## Allmänna beställningsdata

Typ	HTF HYB	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1119580000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0,08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
Förp.	1 ST	

**IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Hybridkabel**

Metervara kopparkabel hybrid, flexibel, 6 x 0,5 mm<sup>2</sup> + 4 x AWG 22/7

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-C5DHAG-MW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1172250000</a>	Anslutningskabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PVC,
GTIN (EAN)	4032248964543	Metervara från 110 m
Förp.	110 M	

**Dammskyddskåpor**

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-BP-V14P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1058310000</a>	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248799404	
Förp.	10 ST	


## IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Counterpart

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Sets - hybrid



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14 (PROFINET) i metall, inkl. hybridinsats

### Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1072910000</a>	Kontaktdon Hybrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Förp.	10 ST	