


IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14
(PROFINET) i metall, inkl. hybridinsats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kontaktdon Hybrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Art.nr.	1072910000
Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
Förp.	10 items

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Nettovikt	61.81 g
-----------	---------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allmänna data

Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)	AWG 20	Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG)	AWG 27
Avskärmning	360° heltäckande kapsling	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Isoleringsdiameter, max.	1.05 mm	Isoleringsdiameter, min.	0.85 mm
Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Ledardiameter, fintrådig, max.	0.75 mm ²
Ledararea, fintrådig, min.	0.08 mm ²	Manteldiameter, max.	10 mm
Manteldiameter, min.	5 mm	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	500	Anslutning 1	Hybrid (Q10)
Anslutning 2	Crimp		

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	--	------------------------	---------

Elektriska egenskaper

Genomgångsmotstånd (6)	<10 mΩ	Märkström	3 A per kontakt
------------------------	--------	-----------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Profilritzung



IE-PS-V14M-HYB-10P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Hybrid

Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Utförande
Art.nr.	1135150000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
Förp.	300 ST	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Utförande
Art.nr.	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Förp.	300 ST	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Utförande
Art.nr.	1068950000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
Förp.	300 ST	

Crimping tools



Pressverktyg för kontakter till Weidmüller RSV och DSTV-HD-System

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Typ	HTF HYB	Utförande
Art.nr.	1119580000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0,08mm ² , 1mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
Förp.	1 ST	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Hybridkabel

Metervara kopparkabel hybrid, flexibel, 6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-C5DHAG-MW	Utförande
Art.nr.	1172250000	Anslutningskabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PVC,
GTIN (EAN)	4032248964543	Metervara från 110 m
Förp.	110 M	

Dammskyddskåpor

För att skydda era apparater mot damm och smuts.




Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V14P	Utförande
Art.nr.	1058280000	Stickproppskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248799374	
Förp.	10 ST	


Hybrid

Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-HYB-10P	Utförande
Art.nr.	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Förp.	1 ST	

Accessories**Neutral**

ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1857440000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	


IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Counterpart

www.weidmueller.com

Sets - hybrid



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14 (PROFINET) i metall, inkl. hybridinsats

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ	Utförande
Art.nr.	1072900000	Fläns Hybrid, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831111	
Förp.	10 ST	