

KDSW M63 BN L SC 2 G63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



KDSW är utrustad med en speciell ring, formad som en avkapad kon, vilken gör det möjligt att ansluta armerade enkeltråds- och blymantelarmade kablar och ledningar. Därmed säkerställs en ledande förbindelse mellan kabeln och förskruvningen. Dessutom är KDSW utrustad med två tätningar för att täta både den yttre och den inre kabelisoleringen. Kabelns armering befinner sig mellan kabelns inre och yttre isoleringen. Om kabelförskruvningen beställs med en tätning i neopren, möjliggörs ett temperaturområde från -35°C till +90°C. Väljs en tätning med silikon garanteras ett temperaturområde från -60°C till +180°C. Med båda tätningsmaterialen uppnås skyddsklass IP 66 resp. IP 67. KDSW är godkänd för den tryckfasta kapslingen Ex d och den högre säkerheten Ex e.

Allmänna beställningsdata

Utförande	KDSW (Klippon dubbeltätning SWA Ex kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 63, 19 mm, enkeltrådsarmering, blymantelarmring, 2.5 - OD min. 58.4 - OD max. 65.8 mm, ID min. 49.50 - ID max. 56.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Mässing
Art.nr.	1076450000
Typ	KDSW M63 BN L SC 2 G63
GTIN (EAN)	4032248839896
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2023-07-30T00:00:00+02:00

KDSW M63 BN L SC 2 G63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden IECEXSIR; SIRAATEX

Godkännanden EAC; ATEX; IECEX

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	76 mm	Bygghöjd (tum)	2.9921 inch
Längd	76 mm	Bygglängd (tum)	2.9921 inch
Nettovikt	1140 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -35 °C...90 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	65.8 mm	Kabeldiameter utsidan min.	58.4 mm
Kabeldiameter insidan max.	56.00 mm	Kabeldiameter insidan min.	49.50 mm
Skyddsklass med GWDR	IP66, IP68 - 2,5 bar	Armering min.	2.5 mm
Temperaturområde för användning max.	90 °C	Temperaturområde för användning min.	-35 °C
Gångstigning	1.5 mm	Halogener	Ja
Nyckelbredd 1	80 mm	Nyckelbredd 2	80 mm
Skyddsklass	IP54	Kabelförskruvning	metrisk, mässing
Grundläggande material	Mässing	Tätningssats	CR
Tätning	CR	Gänga (yttre)	M 63
Gängningslängd	19 mm	Vattendjup	25 m (30 Min.)
Typ av armering, kortsiktig	SWA	Typ av armering	enkeltrådsarmering, blymantelarmering
Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner	Storlek skyddskåpa	L80

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEX: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX)	IECEX CML 19.0109X
Certifikat nr. (IECEX)	IECEXSIR05.0067X	Certifikat nr. (ATEX)	SIRA05ATEX1286X
DEF Villkor för godkännande	ATEX, IECEX		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04

KDSW M63 BN L SC 2 G63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

ECLASS 15.0

27-14-08-04

KDSW M63 BN L SC 2 G63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingslåsmuttrar, obehandlade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M63 MS SC	Utförande
Art.nr.	0930640007	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 63, 6.4 mm,
GTIN (EAN)	4032248976119	Mässing
Förp.	5 ST	

Räfflad säkerhetsbricka



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SZS M63	Utförande
Art.nr.	1736360000	SZS (sågtandad bricka), Låsbricka, M 63, Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4008190963569	
Förp.	5 ST	

Jordtaggar



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	EA-RING MS/M 63	Utförande
Art.nr.	1736540000	EA (jordningsringar), Jordningsring, övriga, M 63, Mässing, förnicklad
GTIN (EAN)	4008190963651	
Förp.	10 ST	

KDSW M63 BN L SC 2 G63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plantätning i nylon - KSWN

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	KSWN M63	Utförande
Art.nr.	1076660000	KSWN (plantätning – nylon), Tätningsring, M 63, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838707	
Förp.	25 ST	

Skyddshättor

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	KSP L80	Utförande
Art.nr.	1736630000	KSP (Klippon hölje), Skyddskåpa, PVC
GTIN (EAN)	4008190956295	
Förp.	10 ST	

Typ	KSP L80 S	Utförande
Art.nr.	0930700007	KSP (Klippon hölje), Skyddskåpa, Silikon
GTIN (EAN)	4032248976027	
Förp.	10 ST	