

KSWN M63**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	KSWN (plantätning – nylon), Tätningsring, M 63, Nylon 6
Art.nr.	1076660000
Typ	KSWN M63
GTIN (EAN)	4032248838707
Förp.	25 items

KSWN M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	2 mm	Bygghöjd (tum)	0.0787 inch
Nettovikt	3.63 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...135 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Silikon	Nej	Antal ledare	1
Temperaturområde för användning max.	135 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Gångstigning	1.5 mm	Kabelförskruvning	M 63
Grundläggande material	Nylon 6	Tätningring diameter	79.40 mm
Gänga (yttre)	M 63	Gänga (inre)	M 63

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

KSWN M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

