

KSWF M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	KSWF (plantätning – vulkaniserad fiber), Tätningsring, M 32, Vulkanfiber
Art.nr.	1076690000
Typ	KSWF M32
GTIN (EAN)	4032248838622
Förp.	25 items
Leveransstatus	Avanmald
Sista orderdatum	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	KSWN M32

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	1.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.0591 inch
Nettovikt	1.24 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...95 °C
-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Silikon	Nej	Antal ledare	1
Temperaturområde för användning max.	95 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Gångstigning	1.5 mm	Kabelförskruvning	M 32
Grundläggande material	Vulkanfiber	Tätningsring diameter	42.50 mm
Gänga (yttre)	M 32	Gänga (inre)	M 32

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

