Datablad

KSP EL80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	KSP (Klippon hölje), Skyddskåpa, PVC
Art.nr.	1076780000
Typ	KSP EL80
GTIN (EAN)	4032248838592
Förp.	10 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2023-07-30T00:00:00+02:00

KSP EL80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	270 mm	Bygghöjd (tum)	10.6299 inch
Längd	280 mm	Bygglängd (tum)	11.0236 inch
Väggtjocklek, min.	2 mm	Väggtjocklek, max.	2 mm
Nettovikt	165.3 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-25 °C...70 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Silikon	Nej	Ytterdiameter	84 mm
Temperaturområde för användning max.	70 °C	Temperaturområde för användning min.	-25 °C
Halogener	Nej	Tjocklek	2.00 mm
Grundläggande material	PVC	Innerdiameter D2	80.00 mm
Avstånd innermått B	130.00 mm	Hårdhet (Shore A)	65

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

